



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 12×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232270 12
GTIN	4045197717900
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 144 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX7
Ø zona D_c	12 - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	144 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm

211750 0,6

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7

232990 TX7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7

674248 TX7