

Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 7
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 2525M16
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Galvutės ilgis L ₁	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18	269028 18
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 7	269005 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500