

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L_1	50 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVVCR/L11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Kakliuko plotis L_4	13,9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	14 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	9,5 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500