

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	62,5 mm
Kakliuko plotis $L_4$	19,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVVCR/L16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	34 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	72,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	13 mm
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500