

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Kakliuko plotis L ₄	11,9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	14 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVVCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	9,5 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500