


**Garant****WN. G 080408, Rūšis: HB725**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB725
GTIN	4045197713490
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 080408 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	UM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma $f$	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui