

**Garant**
**VB. T 160408, Rūšis: HB725**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB725
GTIN	4045197713735
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VB. T 160408 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Drožlialaužis	UM

Kietlydinys	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui