

**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	22 mm
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 2020K16
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Darbinės dalies ilgis $L_4$	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 7
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18

269028 18

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 7

269005 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500