

Garant
VC.T 160408, Rūšis: HB725


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HB725
GTIN	4045197713759
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	UM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min

Kietlydinys	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui