

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVVCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	50 mm
Kakliuko plotis L ₄	13,9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L ₃	14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	9,5 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500