

Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 2525M16
Galvutės ilgis L ₁	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	269005 7
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**

Atraminė plokštelė Tipas 7

269005 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18

269028 18

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500