

**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	20 mm
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 1616H16
Galvutės ilgis $L_1$	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	16 mm
Koto dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 7
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18	269028 18
Atraminė plokštelė Tipas 7	269005 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500