

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
25/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVVCR/L16
Darbinės dalies ilgis L_3	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	34 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Kakliuko plotis L_4	19,5 mm
Galvutės ilgis L_1	62,5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	13 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500