

HOLEX

Drabužinių spinta su plastikinėmis kojėlėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

949604 2

GTIN

Produktų klasė

92S

Aprašymas

Modelis:

Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikinės kojeles.

Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

Vėdinimo koncepcija: Per spintos galinę dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**. Kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

užuolaidai	taip
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Lentynų skaičius fiksuotas	1
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	220 mm
Lentynos plotis	220 mm
Gylis	500 mm
Lentynos gylis	465 mm
Skyrių skaičius	2
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	465 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Plotis	610 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	345 mm
Aukštis	1800 mm
Svoris	43 kg
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1270 mm
Norma	DIN 4547
Apatinė dalis	Plastikinės kojelės
Nuožulnus viršus	ne
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Lentelė su pavarde	ne
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Papildoma batų lentyna Skyriaus plotis 300 mm	949760 300
Rūbų pakabos Vnt. 10	949775 10
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Rūbų pakabos Vnt. 1	949775 1
Lovelis batams iš plastiko Tipas 1	949761 1