

HOLEX

Rūbų spinta su nuožulniu viršumi ir plastikinėmis kojelėmis ir DOM cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

949622 2

GTIN

Produktų klasė

92S

Aprašymas

Modelis:

Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikines kojeles.

Su aukštos kokybės cilindrine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, **dengta milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

galima nudažyti pasirinkta spalva

ne

kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	465 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1260 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	360 - 530 mm
Svoris	49 kg
Apatinė dalis	Plastikinės kojelės
Lentynos plotis	220 mm
Spynos modelis	Cilindrinė spyna
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	220 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
Lentynos gylis	465 mm
Norma	DIN 4547
tinka šalmui	taip
Plotis	610 mm
Aukštis priekyje	1800 mm
Aukštis gale	2000 mm
Nuožulnus viršus	taip
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Skyrių skaičius	2
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Rūbų pakabos Vnt. 10	949775 10
Lovelis batams iš plastiko Tipas 1	949761 1
Veidrodis Tipas 1	949770 1
Papildoma batų lentyna Skyriaus plotis 300 mm	949760 300
Rūbų pakabos Vnt. 1	949775 1