


**HOLEX**

**Drabužinių spinta su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kojelėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 4**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris

949623 4

GTIN

Produktų klasė

92S

## Aprašymas

### Modelis:

Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikines kojeles.

Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

### Standartas:

**DIN 4547**

### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, **dengta milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

### Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

## Techninis aprašymas

Nuožulnius viršus

taip

užuolaidai	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	465 mm
Lentynos plotis	220 mm
Plotis	1190 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
Aukštis priekyje	1800 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Apatinė dalis	Plastikinės kojelės
Gylis	500 mm
Norma	DIN 4547
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
tinka šalmui	taip
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1260 mm
Lentynos gylis	465 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	360 - 530 mm
Aukštis gale	2000 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Svoris	83 kg
Skyrių skaičius	4
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	220 mm
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

**Priedai**

Rūbų pakabos Vnt. 10	949775 10
Papildoma batų lentyna Skyriaus plotis 300 mm	949760 300
Lovelis batams iš plastiko Tipas 1	949761 1
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Veidrodis Tipas 1	949770 1
Rūbų pakabos Vnt. 1	949775 1