

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135736 M20
GTIN	4062406081652
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų apdirbimui**.

**45° spiraliniai** drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Forma E (pradinė dalis: 1,5 - 2 greičiai).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio Ø	20 mm

Drožlių griovelio skaičius	4
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	50 mm
Ašmenys	HSS E PM
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlynas žiedas
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	Sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N

Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		