

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M24****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135736 M24 |
| GTIN | 4062406081669 |
| Produktų klasė | 11I |

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Forma E (pradinė dalis: 1,5 - 2 greičiai).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Koto kvadratas □ | 14,5 mm |
| Sriegio gylis | 60 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sriegio žingsnis | 3 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Norma | DIN 376 |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Sriegio Ø | 24 mm |
| Kiaurymės Ø | 21 mm |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Koto Ø D _s | 18 mm |
| Sriegio dydis | M24 |
| Danga | TiAlN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | E |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlynas žiedas |
| Serija | Master Tap |
| Produkto rūšis | Sriegiklis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 28 m/min | N |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|---|
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 23 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 23 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 9 m/min | M |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |