

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM IK / forma C 6HX, TiAlN, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135734 M14
GTIN	4062406081522
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų apdirbimui**.

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 11 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 12 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio \varnothing	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	11 mm

Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio gylis	35 mm
Kiaurymės Ø	12 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E PM
Bendras ilgis L	110 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M14
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N

Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		