

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM IK / forma C 6HX, TiAlN, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135734 M20
GTIN	4062406081546
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

**45° spiraliniai** drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 16 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 12 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 17,5 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio $\varnothing$	20 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	16 mm

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio tipas	M
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio gylis	50 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio dydis	M20
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N

Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		