

**Suoliukas, kilnojamas iš buko, Tipas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949810 1000
GTIN	4062406082628
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguluojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Suoliukai iš visų pusių obliuotų ir suapvalintų kietmedžio lentų, lakuotų skaidriu laku. Su natūraliai besiskiriančia spalva.

Spalva:

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

Suoliuko viršaus medžiaga	suapvalintos kietmedžio lentjuostės, lakuotos skaidriu laku
Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Gylis	353 mm
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Kojelių skaičius	4
Plotis	1000 mm
Aukštis	450 mm
Svoris	10,4 kg

galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Produkto rūšis	Suolas