



Suoliukas, kilnojamas iš buko, Tipas: 1500



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949810 1500
GTIN	4062406082635
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguliuojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm).

Suoliukai iš visų pusių obliuotų ir suapvalintų kietmedžio lentų, lakuotų skaidriu laku. Su natūraliai besiskiriančia spalva.

Spalva:

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

Suoliuko viršaus medžiaga	suapvalintos kietmedžio lentjuostės, lakuotos skaidriu laku
Kojelių skaičius	4
Aukštis	450 mm
Plotis	1500 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Gylis	353 mm
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Svoris	13,7 kg

Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Produkto rūšis	Suolas