

**HOLEX****Suoliukas, kilnojamas iš plastiko, Tipas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949811 1000
GTIN	4062406082659
Produktų klasė	92S

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguluojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Suoliuko viršus iš šviesiai pilko plastiko su plienine šerdimi.

**Spalva:**

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

**Techninis aprašymas**

Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Svoris	10,4 kg
Plotis	1000 mm
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Kojelių skaičius	4
Aukštis	450 mm
Gylis	353 mm
Suoliuko viršaus medžiaga	Plastikas su plienine šerdimi

Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Produkto rūšis	Suolas