



Suoliukas, kilnojamas iš buko, Tipas: 1960



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949810 1960
GTIN	4062406082642
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguliuojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm).

Suoliukai iš visų pusių obliuotų ir suapvalintų kietmedžio lentų, lakuotų skaidriu laku. Su natūraliai besiskiriančia spalva.

Spalva:

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

Svoris	19,2 kg
Suoliuko viršaus medžiaga	suapvalintos kietmedžio lentjuostės, lakuotos skaidriu laku
Plotis	2000 mm
Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Kojelių skaičius	6
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Aukštis	450 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm

Gylis	353 mm
Produkto rūšis	Suolas