



## Suoliukas, kilnojamas iš plastiko, Tipas: 1500



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	949811 1500
GTIN	4062406082666
Produktų klasė	92S

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguliuojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Suoliuko viršus iš šviesiai pilko plastiko su plienine šerdimi.

#### Spalva:

Plieningas rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

### Techninis aprašymas

Suoliuko viršaus medžiaga	Plastikas su plienine šerdimi
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Aukštis	450 mm
Gylis	353 mm
Svoris	13,7 kg
Plotis	1500 mm
Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Kojelių skaičius	4
Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne

Produkto rūšis

Suolas