



Suoliukas, kilnojamas iš plastiko, Tipas: 1960



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949811 1960
GTIN	4062406082673
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguliuojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Suoliuko viršus iš šviesiai pilko plastiko su plienine šerdimi.

Spalva:

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Suoliuko viršaus medžiaga	Plastikas su plienine šerdimi
Gylis	353 mm
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Plotis	2000 mm
Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Aukštis	450 mm
Svoris	19,2 kg
Kojelių skaičius	6
Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Produkto rūšis	Suolas

