

HOLEX**Suoliukas su grotelėmis batams, kilnojamas iš buko, Tipas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949820 1000
GTIN	4062406082680
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguluojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Grotelės batams iš 5 4-briaunių vamzdžių skersinių.

Suoliukai iš visų pusių obliuotų ir suapvalintų kietmedžio lentų, lakuotų skaidriu laku. Su natūraliai besiskiriančia spalva.

Spalva:

Plieningas rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Plotis	1000 mm
Svoris	11,5 kg
Suoliuko viršaus medžiaga	suapvalintos kietmedžio lentjuostės, lakuotos skaidriu laku
Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Kojelių skaičius	4

Gylis	353 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Aukštis	450 mm
Produkto rūšis	Suolas