

**Suoliukas su grotelėmis batams, kilnojamas iš buko, Tipas: 1960****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949820 1960
GTIN	4062406082703
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguliuojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Grotelės batams iš 5 4-briaunių vamzdžių skersinių.

Suoliukai iš visų pusių obliuotų ir suapvalintų kietmedžio lentų, lakuotų skaidriu laku. Su natūraliai besiskiriančia spalva.

Spalva:

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Svoris	20,5 kg
Gylis	353 mm
Plotis	2000 mm
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Suoliuko viršaus medžiaga	suapvalintos kietmedžio lentjuostės, lakuotos skaidriu laku
Kojelių skaičius	6
Aukštis	450 mm

Produkto rūšis

Suolas