

**HOLEX****Suoliukas su grotelėmis batams, kilnojamas iš buko, Tipas: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949820 1500
GTIN	4062406082697
Produktų klasė	92S

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš 4-briaunio vamzdžio 30×30 mm. Viršaus lentų profilis 60×30 mm, todėl patogų sėdėti. Reguliuojamomis kojėlėmis paprasta išlyginti aukštį (10 mm). Grotelės batams iš 5 4-briaunių vamzdžių skersinių.

Suoliukai iš visų pusių obliuotų ir suapvalintų kietmedžio lentų, lakuotų skaidriu laku. Su natūraliai besiskiriančia spalva.

**Spalva:**

Plieninis rėmas dažytas juodai pilka spalva. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	450 mm
Svoris	15 kg
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Galima išlyginti aukštį iki	10 mm
Kojelių skaičius	4
Suoliuko viršaus medžiaga	suapvalintos kietmedžio lentjuostės, lakuotos skaidriu laku
Atraminės kojos medžiaga	4-briaunio vamzdžio konstrukcija
Gylis	353 mm

Suoliuko viršaus profilis	60×30 mm
Plotis	1500 mm
Produkto rūšis	Suolas