



Kombinuotas šlifavimo diskas PREMIUM*** CUT AND GRIND, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563220 125
GTIN	9003170019156
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Plonas **kombinuotas šlifavimo diskas**, Multilayer sluoksnis užtikrina stabilumą, yra pjūvio gylio ribotuvas užlankos zonoje.

Paskirtis:

Puikiai tinka nupjauti ir nuimti nedidelį kiekį medžiagos.

Specifikacija:

A46Q-BFXA.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Disko storis	2 mm
Forma	lenktas
Specifikacija	A46Q-BFXA
Disko Ø	125 mm

kai medžiagos storis	6 - 10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		