



## Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 38 vnt., Tipas: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630016 6
GTIN	4018754260638
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M20.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M18.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 9 vnt. Nr. 631000 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 10 vnt. Nr. 642200 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643200 dyd. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116

1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150

1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150

1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255

1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4

1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4

terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

sudėta į: ABS plastiko dėžę

## Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-14 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-30 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Dalių skaičius	38
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis mm	633000
Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis mm	632800
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 5 mm	631700 5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642200 21
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631000 4
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642200 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642200 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642200 27
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
	631700 4

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 4 mm

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642200 19
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632400 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642200 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642200 30
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642200 22
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643200 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642200 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632400 50
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642200 17
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 3 mm	631700 3
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633000 116
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė Tipas 1/2	640100 1/2
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633500 1/4
Perjungiamo terkšlė, 1/4" Tipas 1/4	632000 1/4
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis 150 mm	632800 150

Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm

641300 300