



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 22 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630266 6
GTIN	4018754261499
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 3 vnt. Nr. 631000 dyd. 3,5; 4; 4,5; 13; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5; 6

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150

Ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632400 dyd. 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 57 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3,5-13 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3,5-13 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 11 mm	631000 11
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 3 mm	631700 3
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 4 mm	631700 4
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 13 mm	631000 13
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 4,5 mm	631000 4,5
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 6 mm	631700 6
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 9 mm	631000 9
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 10 mm	631000 10
Kardaninis šarnyras, 1/4 colio Tipas	633500
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 12 mm	631000 12
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 4 mm	631000 4

Perjungiamoji teršklys, 1/4" Tipas	632000
Smulkiadantė teršklys, 1/4 colio visas ilgis mm	632800
Skersinė rankena 1/4 colio visas ilgis mm	633000
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 3,5 mm	631000 3,5
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 5 mm	631000 5
Ilgintuvas 1/4 colio visas ilgis 150 mm	632400 150
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 8 mm	631000 8
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 7 mm	631000 7
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 5 mm	631700 5