



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 36 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630861 6
GTIN	4018754261024
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2,5 – M8. Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M8.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. Nr. 631000 dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės išoriniams Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8; E10

galvutės vidiniams šešiabriauniams varžtams: 5 vnt. Nr. 631710 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

atsuktuvo galvutės vidiniams Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116

įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150

ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150

šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4

terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Ilgis	322 mm
Plotis	134 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E6	631500 E6
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis mm	633000
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632400 50
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E7	631500 E7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631000 12
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632400 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631000 13
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E4	631500 E4
Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis mm	632800
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E5	631500 E5
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E10	631500 E10

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E8	631500 E8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX20	631801 TX20
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 6 mm	631710 6
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX8	631801 TX8
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX25	631801 TX25
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX10	631801 TX10
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX15	631801 TX15
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 8 mm	631710 8
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX40	631801 TX40
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX27	631801 TX27
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 3 mm	631710 3
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 5 mm	631710 5
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633500 1/4
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX9	631801 TX9
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX30	631801 TX30
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 4 mm	631710 4

