



## Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 19 vnt., Tipas: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630166 6
GTIN	4018754261512
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 3 vnt. Nr. 631000 dyd. 3,5; 4; 4,5; 13; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 57 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3,5-13 mm

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
-----------------------	--------

Dalių skaičius	19
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3,5-13 mm
Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 13 mm	631000 13
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 3,5 mm	631000 3,5
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 12 mm	631000 12
Ilgintuvas 1/4 colių visas ilgis 150 mm	632400 150
Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio visas ilgis mm	632800
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 5 mm	631000 5
Kardaninis šarnyras, 1/4 colio Tipas	633500
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 10 mm	631000 10
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 4 mm	631000 4
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 4,5 mm	631000 4,5
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 6 mm	631000 6
Ilgintuvas 1/4 colių visas ilgis 50 mm	632400 50
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 9 mm	631000 9
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 11 mm	631000 11
Perjungiamo terkšlė, 1/4" Tipas	632000
Skersinė rankena 1/4 colio visas ilgis mm	633000
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 7 mm	631000 7
6-briaunė galvutė, 1/4 colio Rakto dydis 8 mm	631000 8

