

**Įstatoma rankena, 1/4 colio lankstus kotas, Visas ilgis: 240mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 632900 240 |
| GTIN | 4018754278985 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti.

Paskirtis:

Tik dešiniam priveržimui, maksimaliai iki 5 Nm.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-E 6,3**Tinka:**

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| visas ilgis | 150 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |