

**Garant**
**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 31,5 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231660 31,5
GTIN	4045197714763
Produktų klasė	21M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 31 mm

Pastūma f apdirbant GG(G): 0,46 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

pagrindinio elemento Ø D	31 mm
Pastūma f apdirbant GG(G)	0,46 mm/aps,
Ø D	31,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	HB7725

Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui