

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9640, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 2,2$ mm.

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	4,8 mm
Pastūma f_z per dantį	1 mm
Tipas	INOX
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZEER M
Kietlydinys	HB9640

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		