

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 17,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231660 17,5
GTIN	4045197714428
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifluota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui  $5 \times D$ .

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

Ø D	17,5 mm
pagrindinio elemento dydžiui	17 mm
Pastūma f apdirbant GG(G)	0,34 mm/aps,
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HB7725
Ašmenys	HM
Pusiaus standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		