

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9645, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Rekomenduojama naudoti sudėtingiems pjūviams (pjūvio pertrūkiais).

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 2,2$  mm.

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,8 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZEER M

Kietlydinys	HB9645
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		