

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 21,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231660 21,5   |
| GTIN             | 4045197714503 |
| Produktų klasė   | 21M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui  $5 \times D$ .

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Pastūma f apdirbant GG(G)          | 0,38 mm/aps,  |
| pagrindinio elemento dydžiui       | 21 mm         |
| Ø D                                | 21,5 mm       |
| Serija                             | HiPer-Drill   |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1             |
| Smailas kampas                     | 135 laipsniai |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kietlydinys                | HB7725                   |
| Ašmenys                    | HM                       |
| Pusiau standartinis        | taip                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2                        |
| Produkto rūšis             | Pjovimo galvutė gręžimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 100 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 90 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 70 m/min       | P         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 100 m/min      | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |