

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Produktų klasė	21U

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A25X DCLNR/L12
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17 mm
Atraminė plokštelė	259033 2
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	29,5 mm
Atraminės plokštelės varžtas	259027 2
Bendras ilgis L	225 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 1
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis