

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Produktų klasė	21U

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A32X DCLNR/L12
Bendras ilgis L	288 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	38 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminės plokštelės varžtas	259027 2
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259033 2
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 1
Koto Ø D _s	35 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis