

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/12mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Produktų klasė	21U

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	29,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Laikiklio ISO kodas	A25X DCLNR/L12
Atraminės plokštelės varžtas	259027 2
Plokštelės dydis	12 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Atraminė plokštelė	259033 2
Užspaudimo ilgis $L_2$	24,3 mm
Bendras ilgis L	225 mm
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 1
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis