

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, 9 stalčiai, tamsi Eluplan plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921087 1500
GTIN	4062406083045
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Spintelės gylis	700 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių skaičius	4
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	Ready-to-go
Svoris	165,3 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Aukštis	850 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3	950320 125/3
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
	950320 150/5

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5

Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10

953521 10

Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26

955081 26

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6

950320 125/6

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1

950320 125/1

1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37

953828 37

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4

950320 125/4

easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3

950300 75/3

Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003

950050 003

easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2

950300 75/2

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2

950320 75/2

1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32

953821 32

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4

950320 150/4

Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22

955071 22

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm

927800 100

Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8

954895 8

Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22

955072 22

Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10

953522 10

Replių rinkinys Raktų skaičius 5

954306 5