

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai, ilgas stalčius buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921124 1500
GTIN	4062406083090
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Su ilgu stalčiumi stambių įrankių laikymui.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 325

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 50, 75, 75, 125

Stalčių priekinis aukštis ilgas stalčius mm: 125

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Spintelės plotis	1300 mm
Serija	Ready-to-go
Stalčių skaičius	4
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Ilgųjų stalčių naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	850 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Ilgųjų stalčių naudingasis plotis	1100 mm
Svoris	150,1 kg
Darbastalio storis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 50/3	950300 50/3
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6	950320 125/6
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1	950320 125/1
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus Plotis 1500 mm	951951 1500
1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5

easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 50/2	950300 50/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950320 75/2
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Žymėjimo ir pjovimo Įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3	950320 125/3
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950300 75/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950300 75/3
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4	950320 125/4
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 50/1	950300 50/1
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22	955071 22
Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22	955072 22

Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5