

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai, ilgas stalčius buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921134 1500
GTIN	4062406083120
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Su ilgu stalčiumi stambių įrankių laikymui.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 425

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 100, 150

Stalčių priekinis aukštis ilgas stalčius mm: 125

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos** RAL 7035.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Serija	Ready-to-go
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ilgųjų stalčių naudingasis plotis	1100 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Aukštis	950 mm
Darbastalio storis	50 mm
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių skaičius	4
Ilgųjų stalčių naudingasis gylis	500 mm
Svoris	158,6 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22	955071 22
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus Plotis 1500 mm	951951 1500
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950300 75/3
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32

easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950300 75/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950320 75/2
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5
Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22	955072 22