

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai, ilgas stalčius tamsi Eluplan plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921137 1500
GTIN	4062406083137
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Su ilgu stalčiumi stambių įrankių laikymui.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 425

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 100, 150

Stalčių priekinis aukštis ilgas stalčius mm: 125

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos** RAL 7035.

Techninis aprašymas

Serija	Ready-to-go
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių skaičius	4
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ilgųjų stalčių naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	950 mm
Spintelės gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Spintelės plotis	1300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Ilgųjų stalčių naudingasis plotis	1100 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Svoris	144,2 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950300 75/3
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22	955071 22
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950320 75/2
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950300 75/2
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5
Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22	955072 22