

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, su galine sienele, aukštis 850 mm buko Multiplex plokštė, Plokštės ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922024 1000
GTIN	4062406083175
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Papildoma galinė sienelė keliamosios galios padidinimui. Su 1 pora kampų aptaisų sutvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, 1 galinė sienelė iš dviejų dalių, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Svoris	50 kg
Darbastalio ilgis	1000 mm
Serija	vario Basic

Aukštis	850 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	600 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

Priedai

Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 1000 mm	927140 1000
50 mm storio stalviršišišk buko Multiplex Plokštės ilgis 1000 mm	926081 1000