

Garant

**Frezavimo laikiklis 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 40/3mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos kampas α_{max}	5,65 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	8 mm

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	30,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7