

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, su galine sienele, aukštis 950 mm buko Multiplex plokštė, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922034 2000
GTIN	4062406083281
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Papildoma galinė sienelė keliamosios galios padidinimui. Su 1 pora kampų aptaisų sutvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, 1 galinė sienelė iš dviejų dalių, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Serija	vario Basic
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Aukštis	950 mm
Svoris	87 kg

Darbastalio ilgis	2000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	600 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

Priedai

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 2000 mm	927140 2000
50 mm storio stalviršišiš buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1